

nVent CADDY Macrofix izolowany M8 / M10, stal nierdzewna



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główna śruba może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszki" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

SPECYFIKACJE

Kolor:	Czarny
Wykończenie:	Elektropolerowane
Temperatura:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar przęta (RS)	Szerokość (W)
MFD015S6	586301	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019S6	586302	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025S6	586303	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031S6	586304	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037S6	586305	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044S6	586306	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050S6	586307	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058S6	586308	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068S6	586309	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
MFD078S6	586310	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088S6	586311	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098S6	586312	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108S6	586313	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118S6	586314	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128S6	586315	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138S6	586316	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148S6	586317	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160S6	586318	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
MFD170S6	586319	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm
MFD200S6	586320	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215S6	586321	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225S6	586322	EPDM-SBR Rubber, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFD015S6	586301	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD019S6	586302	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD025S6	586303	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD031S6	586304	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD037S6	586305	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnicawkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFD044S6	586306	1 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD050S6	586307	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD058S6	586308	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD068S6	586309	1.25 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD078S6	586310	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD088S6	586311	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD098S6	586312	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD108S6	586313	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD118S6	586314	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD128S6	586315	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD138S6	586316	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD148S6	586317	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD160S6	586318	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD170S6	586319	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnicawkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFD200S6	586320	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD215S6	586321	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD225S6	586322	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

