

nVent CADDY Macrofix Plus Insulated



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością dostosowuje się do wszystkich standardowych rozmiarów rur

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury

System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszki" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

SPECYFIKACJE

Kolor: Czarny

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar pręta (RS)	NB/DN	Szerokość (W)
MFP015	586701	Stal, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm
MFP019	586702	Stal, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm
MFP025	586703	Stal, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm
MFP031	586704	Stal, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm
MFP037	586705	Stal, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm
MFP044	586706	Stal, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm
MFP051	586707	Stal, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm
MFP058	586708	Stal, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm
MFP068	586709	Stal, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm
MFP078	586710	Stal, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm
MFP088	586711	Stal, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm
MFP098	586712	Stal, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm
MFP108	586713	Stal, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm
MFP118	586714	Stal, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm
MFP128	586715	Stal, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm
MFP138	586716	Stal, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar pręta (RS)	NB/DN	Szerokość (W)
MFP148	586717	Stal, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm
MFP160	586718	Stal, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm
MFP170	586719	Stal, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm
MFP200	586720	Stal, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm
MFP215	586721	Stal, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.