

nVent CADDY Pyramid Zestaw podporowy do sprzętu lekkiego, 4 podstawa słupkowa



Zestaw wsporczy do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid pozwala wykonawcom na szybką i łatwą instalację niewielkich klimatyzatorów typu Split na dachach. Stosowanie z zestawem wydłużającym ramy wsporczej do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid umożliwia łączenie wielu modułów HVAC. Unikalna konstrukcja zacisków mocujących do ramy zwiększa elastyczność i wydajność instalacji, oszczędzając wykonawcom czas, pieniądze i miejsce.

FUNKCJE

Instalacja ramy zajmuje o 80% mniej czasu w porównaniu do standardowych opcji dostępnych na rynku

Regulacja w zakresie od 12" do 18" (od 305 do 457 mm) redukuje ilość potrzebnych elementów

Zwiększona możliwość regulacji pozwala na płynne przemieszczanie profili w celu odpowiedniego dopasowania zestawu

Moduł do rozbudowy umożliwia łączenie nieograniczonej ilości zestawów ze sobą i pozwala na wstępny montaż

Równomiernie rozkłada obciążenia i zapobiega uszkodzeniu membrany dachowej dzięki spodom nóg nVent CADDY wykonanych z pianki PEK

Równomiernie rozkłada obciążenia i zapobiega uszkodzeniu membrany dachowej dzięki spodom nóg nVent CADDY wykonanych z pianki PEK

Obciążenie znamionowe pozwala na zamontowanie na zestawie urządzeń o różnej mocy i różnych rozmiarach

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Temperatura	Wysokość (H)	Długość (L)
PEKLD4	360530	Stal	Ocynkowane ogniowo	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1052mm

Table 2/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Podstawa słupa (A)	Rura kwadratowa (B)	Zespół wspornika poprzecznego (C)	Szerokość (W)	Pole powierzchni
------------------	----------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------	------------------

PEKLD4	360530	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092m ²
--------	--------	---------------	------------------	---------------	--------	---------------------

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Ostateczne obciążenie statyczne (F)	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego
PEKLD4	360530	14.6 kg	1779N	3:01

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

