


Zacisk HCBC nVent ERIFLEX Flexbus

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sztywna konstrukcja zapewnia równomierny docisk

Szybki i prosty montaż

Idealny do modyfikacji na miejscu montażu

Wykonane z niemagnetycznej stali nierdzewnej do połączeń wysokoprądowych, aby zapobiec tworzeniu się pola magnetycznego

Zawiera zaciskaną nakrętkę samozabezpieczającą zapewniającą odporność na wibracje i łatwy montaż

Nie ma potrzeby wiercenia otworów w celu zamocowania przewodu Flexbus na wtyczce transformatora / zasilacza

Zawiera punkt podłączenia wykrywania napięcia

Zgodność z normą RoHS

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	B	C	D	Grubość (T)
FLEXCLAMP100	508192	100mm	160mm	20mm	43mm	4mm
FLEXCLAMP120	508193	120mm	180mm	20mm	43mm	4mm
FLEXCLAMP160	508194	160mm	220mm	20mm	43mm	4mm
FLEXCLAMP63	508190	63mm	123mm	20mm	43mm	4mm
FLEXCLAMP80	508191	80mm	140mm	20mm	43mm	4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Moment obrotowy (TQ)	Masa urządzenia	Szerokość przewodu
FLEXCLAMP100	508192	5.5mm	100N·m	0.92kg	90 – 100mm
FLEXCLAMP120	508193	5.5mm	100N·m	1kg	110 – 120mm
FLEXCLAMP160	508194	5.5mm	100N·m	1.32kg	130 – 160mm
FLEXCLAMP63	508190	5.5mm	100N·m	0.53kg	30 – 63mm
FLEXCLAMP80	508191	5.5mm	100N·m	0.84kg	70 – 80mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu prawidłowego podłączenia przewodu Flexbus konieczne jest użycie zacisku HCBC z płytką HCBC.

Minimalny prześwit wynosi 14 mm zgodnie z normą IEC 61439-1 dla stopnia zanieczyszczenia powietrza 3. Jeżeli nie można zachować tej odległości, należy dodać materiał izolacyjny między metalową osłoną niskiego napięcia a zaciskiem HCBC. Rozwiązaniem jest również osłona IP2x Flexbus.

Jeśli przewody Flexbus mają poziome wejście, należy dodać płytkę przedłużającą między wtyczką zasilacza a zaciskiem i płytką HCBC.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE