

Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free-zestaw



FUNKCJE

Wciskane zaciski instaluje się bez konieczności dodatkowych narzędzi lub obejm

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Podstawa i zaciski z tworzywa sztucznego nie korodują rury

Zaciski są w dwóch, różnych rozmiarach, aby dopasować do potrzeb projektu

Podstawa zawiera wiele otworów, aby pomieścić różne rozmiary zacisków i konfiguracji

Dodatkowe zaciski można kupić oddzielnie dla dodatkowych tras rur

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Łatwy do transportu na dach

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:1

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Długość 3 (L3)	Szerokość (W)
------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	---------------

PTF6	360460	Polyethylene, Polipropylen, Nylon	196 mm		81mm	150 mm
PTF10	360461	Polyethylene, Polipropylen, Nylon	318 mm	122 mm	163mm	201 mm
PTF16	360462	Polyethylene, Polipropylen, Nylon	480 mm	203 mm	244mm	201 mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	A	B	Pole powierzchni	Masa urządzenia
PTF6	360460	102 mm	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg
PTF10	360461	102 mm	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg
PTF16	360462	102 mm	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
PTF6	360460	1330N
PTF10	360461	4450N
PTF16	360462	6670N


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Długość 2 reprezentuje maksymalną długość od osi rurociągu do osi rurociągu przy użyciu zacisków PTF2C. Długość 3 oznacza maksymalną długość pomiędzy osiami rurociągów przy użyciu zacisków PTF1C.

Obejma do rur Tool-Free				
Numer części	Zewnętrzna średnica OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Numer części	Liczba zacisków w zestawie		Maksymalna pojemność ilości zacisków	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

