


Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX Flexbus na 3 biegunach

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Regulowany zacisk dostosowuje się do różnych grubości przewodów (pozycja otwarta/zamknięta)

Wysoka wytrzymałość mechaniczna, testowane zwarcioowo zgodnie z IEC 61914 do 67 kA rms - 147 kA szczytowy prąd zwarcioowy

Regulowana odległość między każdym przewodem (skok 12,5 mm)

Instalacja obok siebie lub na górze

Do użytku w konfiguracji 3P

Opcje montażu do sufitu lub ściany

Opcje montażu dla różnych typów korytek kablowych

Opcje montażu w pozycji poziomej lub pionowej

SPECYFIKACJE

Napięcie izolacji:

1000; 1500

Wytrzymałość dielektryczna, UL:	1500; 1500
Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1 :	3500 VAC przy min
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał:	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Stal
Zgodność z:	IEC® 60695-2-11 (test świecącego drutu 960°C); IEC® 61439.1; IEC® 61914
Ocena bezhalogenowa:	IEC® 60754-1
Niski wskaźnik dymienia:	ISO 5659-2
Stopień palności:	UL® 94V-0
Temperatura pracy:	-40 to 130°C

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Rozmiar przewodu	Waga jednostki
FLEXSUPEDG50 T	508101	87.5mm	78.5mm	123.5mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	1.24kg
FLEXSUPEDG10 OT	508103	100mm	78.5mm	175.5mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	1.52kg

Standard instalacji:	JAKO 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÖNORM; REBT; RGIE-AREI
-----------------------------	--


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pomocniczy i profil aluminiowy są sprzedawane oddzielnie.

W przypadku stosowania korytka kablowego zalecamy zainstalowanie wspornika Flexbus na każdym końcu, aby chronić przewód Flexbus przed potencjalnymi ostrymi krawędziami korytka kablowego.

Aby ułatwić instalację przewodów Flexbus na korytkach kablowych, zalecamy stosowanie systemów wspornikowych, aby zapewnić łatwy i bezpośredni dostęp podczas prac instalacyjnych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE