

nVent CADDY Pyramid Uniwersalny wspornik



FUNKCJE

Nakrętki blokujące, wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiają stosowanie niestandardowych metod mocowania do podstawy podpory oraz łatwe mocowanie profili strut ze stali nierdzewnej, prętów gwintowanych lub innego sprzętu wymaganego w poszczególnych projektach

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Zawiera kwadratowe otwory do tworzenia ramy typu H ze wspornikiem poprzecznym 305 mm (tylko PBU16)

Podstawa jest wykonana ze stabilizowanego materiału termoplastycznego, odpornego na promieniowanie UV

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
PBU6M	360495	Polyethylene, Polypropylene, Stal nierdzewna 18-8 (EN 1.4305)	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
PBU10M	360496	Polyethylene, Polypropylene, Stal nierdzewna 18-8 (EN 1.4305)	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm
PBU16M	360497	Polyethylene, Polypropylene, Stal nierdzewna 18-8 (EN 1.4305)	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar gwintu (TS)	Liczba otworów	A	B	Pole powierzchni
PBU6M	360495	M10	3	114 mm	57 mm	26452mm ²
PBU10M	360496	M10	2	218 mm		59355mm ²
PBU16M	360497	M10	2	165 mm		91613mm ²

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
PBU6M	360495	1330N
PBU10M	360496	4450N
PBU16M	360497	6670N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

