

# nVent CADDY Speed Link SLK z uchwytem kątowym



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z łącznikiem kątowym

Idealny do mocowania na powierzchni betonu, stali lub drewna

Alternatywa dla łańcucha i dodatkowego osprzętu

## SPECYFIKACJE

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:</b> | 5:01                           |
| <b>Zakończ:</b>                                            | Galwanizowany elektrolitycznie |
| <b>Zgodność z:</b>                                         | SMACNA HVAC-DCS                |

Table 1/3

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                         | Średnica liny drucianej | Długość liny stalowej | A.      | Rozmiar otworu (HS) |
|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 1.5 mm                  | 1m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                         | Średnica liny drucianej | Długość liny stalowej | A.      | Rozmiar otworu (HS) |
|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| SLK15L2AB        | 196501         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 1.5 mm                  | 2m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK15L3AB        | 196502         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 1.5 mm                  | 3m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK15L5AB        | 196503         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 1.5 mm                  | 5m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK2L2AB         | 196529         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 2 mm                    | 2m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK2L3AB         | 196530         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 2 mm                    | 3m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK2L5AB         | 196531         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 2 mm                    | 5m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK3L10AB        | 196716         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 3 mm                    | 10m                   | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK3L2AB         | 196713         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 3 mm                    | 2m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |
| SLK3L5AB         | 196715         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | 3 mm                    | 5m                    | 22.6 mm | 7.1 mm              |


Table 2/3

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Grubość (T) | Kąt (a)  | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 |
| SLK15L2AB        | 196501         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 |
| SLK15L3AB        | 196502         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 |
| SLK15L5AB        | 196503         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 195N                 |
| SLK2L2AB         | 196529         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 440N                 |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Grubość (T) | Kąt (a)  | Obciążenie statyczne |
|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------------------|
| SLK2L3AB         | 196530         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 440N                 |
| SLK2L5AB         | 196531         | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max | 440N                 |
| SLK3L10AB        | 196716         | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max | 890N                 |
| SLK3L2AB         | 196713         | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max | 890N                 |
| SLK3L5AB         | 196715         | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max | 890N                 |

Table 3/3

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Certyfikaty  |
|------------------|----------------|--------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | ITB, UL, cUL |
| SLK15L2AB        | 196501         | ITB, UL, cUL |
| SLK15L3AB        | 196502         | cUL, ITB, UL |
| SLK15L5AB        | 196503         | ITB, UL, cUL |
| SLK2L2AB         | 196529         | ITB, UL, cUL |
| SLK2L3AB         | 196530         | ITB, UL, cUL |
| SLK2L5AB         | 196531         | ITB, UL, cUL |
| SLK3L10AB        | 196716         |              |
| SLK3L2AB         | 196713         |              |
| SLK3L5AB         | 196715         |              |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

