

nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem z drutu



FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę, zamek blokujący i założony wieszak na przewody doprowadzeniowe przewidziany dla linie nośnej Catenary.

Możliwość wykorzystywania do zawieszania elementów instalacji na linie nośnej Catenary lub jako pośredni element podtrzymujący w celu ograniczenia zwisu i naprężeń

Łatwe zaciskanie na linie nośnej Catenary i blokowanie w przypadku zamknięcia

Klips, który nie wymaga użycia narzędzi, można zamknąć ręcznie na linie nośnej Catenary

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie;nVent CADDY Armour

Materiał: Stal;Spring Stal;Polipropylen;Stop cynku

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	A.	B.	C.
SLK2L1DW6	196836	2 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L2DW6	196837	2 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L2DW6	196831	1.5 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	A.	B.	C.
SLK15L3DW6	196832	1.5 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L3DW6	196838	2 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L5DW6	196833	1.5 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L1DW6	196830	1.5 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L5DW6	196839	2 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L1DW6	196842	3 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L2DW6	196843	3 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L3DW6	196844	3 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L5DW6	196845	3 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica (Ø)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)
SLK2L1DW6	196836	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2DW6	196837	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2DW6	196831	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3DW6	196832	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3DW6	196838	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L5DW6	196833	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L1DW6	196830	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L5DW6	196839	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica (Ø)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)
SLK3L1DW6	196842	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L2DW6	196843	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3DW6	196844	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L5DW6	196845	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
SLK2L1DW6	196836	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	90 ° Max	440N
SLK15L2DW6	196831	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	90 ° Max	195N
SLK2L3DW6	196838	90 ° Max	440N
SLK15L5DW6	196833	90 ° Max	195N
SLK15L1DW6	196830	90 ° Max	195N
SLK2L5DW6	196839	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	90 ° Max	700N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

