


# Adapter do Pólek Belek Stalowych



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

## FUNKCJE

Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek

Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Dostępny również wstępnie zmontowany z Uniwersalnym Łącznikiem Konstrukcyjnym, co eliminuje montaż na budowie

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

## SPECYFIKACJE

**Wykończenie:** Ocynkowane galwanicznie

**Materiał:** Stal

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość kołnierza (FT) | A     | B     | C     | D     |
|------------------|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CSBS1N           | 404125         | 6 - 19 mm              | 21 mm | 23 mm | 92 mm | 67 mm |
| CSBS2N           | 404127         | 19 - 31 mm             | 23 mm | 23 mm | 92 mm | 79 mm |


## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw nie zawiera łącznika konstrukcyjnego i elementu stężącego.

| Obciążenia UL |                                    |                   |                         |         |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Numer części  | Mocowanie łącznika konstrukcyjnego | Grubość kołnierza | Element usztywniający   | Nośność |
| CSBS1         | CSBU1                              | 6 - 8 mm          | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N  |
|               |                                    | 8 - 19 mm         |                         | 7561 N  |
|               | CSBURC12                           | 6 - 19 mm         | CSB12CBL                | 1859 N  |
|               |                                    |                   | CSB18CBL                | 3434 N  |
|               |                                    |                   | CSB36CBL                | 4893 N  |
| CSBS2         | CSBU1                              | 19 - 31 mm        | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N  |
|               | CSBURC12                           | 19 - 31 mm        | CSB12CBL                | 1859 N  |
|               |                                    |                   | CSB18CBL                | 3434 N  |
|               |                                    |                   | CSB36CBL                | 4893 N  |

| Obciążenia FM |                                                                 |           |           |           |                           |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Numer części  | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej |           |           |           |                           |           |           |           |
|               | Prostopadły do Konstrukcji                                      |           |           |           | Równoległy do Konstrukcji |           |           |           |
|               | 30° - 44°                                                       | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44°                 | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBS1xx       | 3780 N                                                          | 7910 N    | 12320 N   | 12630 N   | 3910 N                    | 6360 N    | 8980 N    | 10720 N   |
| CSBS2xx       | 5420 N                                                          | 9510 N    | 11470 N   | 12760 N   | 4890 N                    | 8090 N    | 9740 N    | 11920 N   |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

**Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

**Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

**Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

**APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

