

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



FUNKCJE

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EB0403	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (6) C19	42	Czarny
EB0450	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C19	42	Czarny
EB0401	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(6) C19	6	Czarny
EB0402	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (6) C19	30	Czarny
EB0811	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (12) C19	42	Czarny
EB0850	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EB0807	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(6) C19	6	Czarny
EB0808	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny
EB0809	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny
EB0812	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EB0403	Brak wyłącznika obwodu	Nie	0	11.0 kVA	3m	Podawanie z góry
EB0450	Brak wyłącznika obwodu	Nie	0	11,5 kVA, wersja północnoamerykańska, 11,0 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EB0401	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	0		3m	Podawanie z góry
EB0402	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	0		3m	Podawanie z góry
EB0811	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6	22.0 kVA	3m	Podawanie z góry
EB0850	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6	17,3 kVA, wersja północnoamerykańska, 22,1 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EB0807	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Podawanie z góry

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EB0808	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Podawanie z góry
EB0809	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Podawanie z góry
EB0812	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Podawanie z góry

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Ocena przerw	Napięcie nominalne	Maks. moc wejściowa	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	Nie
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	Nie
EB0401	400V	3-fazowy gwiazda	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	3-fazowy gwiazda	5kAIC		11.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	Nie
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nie
EB0807	400V	3-fazowy gwiazda	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	3-fazowy gwiazda	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	3-fazowy gwiazda	5kAIC		22.0 kVA	
EB0812	400V	3-fazowy gwiazda	5kAIC		22.0 kVA	

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Napięcie wyjściowe	Jednostki stojaka	Typ wtyczki	Typ pomiaru	Odłączany kabel wejściowy
------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------------

EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0450	20 A (16 A), wersja północnoamery kańska, 16 A międzynarodow e	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Brak	Nie
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0850	30 A (24 A), wersja północnoamery kańska, 32 A międzynarodow e	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Brak	Nie
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie

Table 5/6

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
EB0403	Stal	Powłoka proszkowa	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Stal	Powłoka proszkowa	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0401						
EB0402						
EB0811	Stal	Powłoka proszkowa	1750mm	55mm	53mm	9.02kg

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
EB0850	Stal	Powłoka proszkowa	1780mm	56mm	55mm	10kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0812						

Table 6/6

Numer katalogowy	Liczba opakowań
EB0403	1
EB0450	1
EB0401	1
EB0402	1
EB0811	1
EB0850	1
EB0807	1
EB0808	1
EB0809	1
EB0812	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order bracket for vertical mounting separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE