

Pionowy stojak na wiatraki, kol. czarny, DCHL-B

Data Solutions



Pionowy stojak na wiatraki nVent Data Solutions modułowa konstrukcja nośna zaprojektowana do montowania i wdrażania chłodzenia tylnych drzwi o pełnej wydajności bez konieczności budowania osobnej struktury wzmacniającej. Trwała konstrukcja umożliwia podstawianie szafek serwerowych na stelażach z kółkami bezpośrednio do stojaka i zabezpieczanie ich przy użyciu zacisku, ułatwiając ich pozycjonowanie.

FUNKCJE

Rama ze stali miękkiej o grubości 3,5 mm, spawana konstrukcja z kołnierzem wewnętrznym ze stali miękkiej o grubości 2,77 mm.

Prosta konstrukcja umożliwia jednoosobowy montaż. Zaprojektowany do kotwiczenia w podłodze w celu zapewnienia samowystarczalności.

Punkty montażowe do podtrzymywania podwieszanych korytek kablowych.

Możliwość łączenia w grupy w celu zbudowania kompletnej ściany wentylatorów na potrzeby stosowania wraz ze stelażami na kółkach.

Integruje się bezpośrednio ze standardowymi urządzeniami nVent RDHX Pro bez modyfikacji, a także szafami serwerowymi innych producentów.

Zapewniające bezpieczeństwo, sprawdzone rozwiązanie o stabilności potwierdzonej certyfikatem UL.

Kable można prowadzić od góry i od dołu przez otwór w podniesionej podłodze.

Wykończenia obejmują kolor RAL9005 (czarny).

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Stopień ochrony
DWC42U600B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	750mm	368mm	2046mm	UL2416

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Stopień ochrony
DWC42U800B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz	Chłodzenie	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał	Kolor	Kod koloru	Wykończenie	Grubość	Masa
DWC42U600B	Stal miękka	Czarny	RAL 9005	Powłoka proszkowa	2.59mm	40.82kg
DWC42U750B	Stal miękka	Czarny	RAL 9005	Powłoka proszkowa	2.59mm	45.36kg
DWC42U800B	Stal miękka	Czarny	RAL 9005	Powłoka proszkowa	2.59mm	49.9kg
DWC48U600B	Stal miękka	Czarny	RAL 9005	Powłoka proszkowa	2.59mm	49.9kg
DWC48U750B	Stal miękka	Czarny	RAL 9005	Powłoka proszkowa	2.59mm	54.43kg
DWC48U800B	Stal miękka	Czarny	RAL 9005	Powłoka proszkowa	2.59mm	58.97kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.