

Punkt uziemienia B162, dwa bolce



FUNKCJE

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Po przyspawaniu nVent ERICO Cadweld do części przewodu instalacja jest równie prosta, jak w przypadku prefabrykowanego mostka uziemiającego

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Szerokość 1 (W1)	Szerokość 2 (W2)	Głębokość (D)	Wysokość (H)
B16212A	166210	Miedź	44.5 mm	85 mm	45mm	76.2 mm
B1622Q		Mosiądz	44.45 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)
B16212A	166210	10.7 mm	M12
B1622Q		13.46 mm	1/2" UNC

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zespoły wymagają stosowania przewodów oraz połączeń nVent ERICO Cadweld, które należy zamawiać oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE