

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DT2 DIN Klasa II, tryb 3+0



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Kompaktowa konstrukcja w wersji wkładanej, która jest jednocześnie odporna na duże przepięcia i pozwala maksymalnie ograniczyć ilość miejsca wymaganego na szynie DIN

Zewnętrzny bezpiecznik rezerwowy jest wymagany dopiero w przypadku prądu przekraczającego 315 A (tylko IEC)

Klips ustalający zwiększa odporność na drgania oraz wstrząsy

Czerwono-zielony wskaźnik stanu i styki przełączające – standardowe rozwiązania do monitoringu zdalnego


SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	DT230030R	DT235030R	DT248030R
Nominalne napięcie układu (UN)	240 V.	277 V.	400 V.
Maksymalne ciągłe napięcie robocze (UC)	300 V.	350 V.	480 V.
Znamionowy prąd rozładowania (in), IEC	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs

Numer katalogowy	DT230030R	DT235030R	DT248030R
Maks. Prąd rozładowania (Imax), IEC	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs
Poziom zabezpieczenia przed napięciem (w górę)	1500V	1750V	2300V
Bezpiecznik zapasowy @ Isccr	250 A @ 50 kA 315 A przy 25 ka	250 A @ 50 kA 315 A przy 25 ka	250 A @ 50 kA 315 A przy 25 ka
Częstotliwość	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Czas reakcji	25 ns Max	25 ns Max	25 ns Max
Tryby ochrony	DŁUGOPIS	DŁUGOPIS	DŁUGOPIS
Prąd zwarciov (Isccr)	25kA 50kA	25kA 50kA	25kA 50kA
Tymczasowe zbyt wysokie napięcie 120 min (Ut/tryb)	Awaryjna awaria 442 V.	Wytrzymuje napięcie 529 V.	Awaryjna awaria 762 V.
Chwilowa wytrzymałość na zbyt wysokie napięcie 5 s (Ut)	337V	403V	581V
Znamionowy prąd rozładowania (in), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Prąd zwarciov (SCCR)	150kA	200kA	200kA
Znamionowa ochrona napięcia (VPR)	900V	1000V	1500V
Technologii	Odłączenie termiczne	Odłączenie termiczne	Odłączenie termiczne
Połączenie, stałe	35 mm² Max	35 mm² Max	35 mm² Max
Połączenie, splecione	25 mm² Max	25 mm² Max	25 mm² Max
Moment obrotowy (TQ)	4.5 N·m	4.5 N·m	4.5 N·m
Wilgotność	5 - 95	5 - 95	5 - 95
Temperatura	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Materiał obudowy	Termoplastyczne UL 94V-0	Termoplastyczne UL 94V-0	Termoplastyczne UL 94V-0
Stopień ochrony obudowy	IP 20	IP 20	IP 20
Montaż	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm
Zdolność przełączania styków zdalnych	250 A PRZY NAPIĘCIU PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC	250 A PRZY NAPIĘCIU PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC	250 A PRZY NAPIĘCIU PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC
Kontakty zdalne	Tak	Tak	Tak
Wskazanie stanu	Flaga mechaniczna	Flaga mechaniczna	Flaga mechaniczna

Numer katalogowy	DT230030R	DT235030R	DT248030R
Głębokość (D)	69mm	69mm	69mm
Wysokość (H)	90 mm	90 mm	90 mm
Szerokość (W)	54 mm	54 mm	54 mm
Waga jednostki	0.38 kg	0.39 kg	0.41 kg
Szczegóły certyfikacji	UL® 1449 Edition 5 Typ 1CA	UL® 1449 Edition 5 Typ 1CA	UL® 1449 Edition 5 Typ 1CA
Zgodność z	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 klasa II	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 klasa II	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 klasa II
Wymienny moduł	DT2300M	DT2350M	DT2480M

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE