


Mostek uziemiający DB, jeden bolec, kabel NYY do taśmy, prosty



Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

SCHEMATY



FUNKCJE

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

SPECYFIKACJE

Typ punktu uziemienia: DB, jeden bolec

Typ przewodu: NYY przewód do taśmy, prosty

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Typ	Rozmiar przewodu	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)
------------------	----------------	----------	-----	------------------	----------------	----------------

DB16N70S050T A		Copper, Stal	DBNSTA	70 mm ² linkowy	500 mm	100 mm
DB16N95S050T A		Copper, Stal	DBNSTA	95 mm ² linkowy	500 mm	100 mm
FDB16951000	340407	Copper, Stal	DBNSTA	95 mm ² linkowy	1000 mm	100 mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Grubość (T)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Typ zespołu pręta zbrojeniowego
DB16N70S050T A		30 mm	4 mm	50 mm	M16	Spawanie łukowe do pręta
DB16N95S050T A		40 mm	5 mm	50 mm	M16	Spawanie łukowe do pręta
FDB16951000	340407	40 mm	5 mm	50 mm	M16	Spawanie łukowe do pręta

Table 3/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Osprzęt w zestawie	Rozmiar taśmy	Zastosowanie mostka uziemiającego	Zgodność z
DB16N70S050TA		Nie		Tunel	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 1 Ik 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S050TA		Nie	40 x 5 mm	Tunel	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 2 Ik > 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
FDB16951000	340407	Nie	40 x 5 mm	Tunel	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 2 Ik > 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera (1) plastikową nasadkę i (1) etykietę ochronną.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Rozmiar gwintu	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Typ przewodu	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Rozmiar przewodu	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Opakowanie	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE