


FleXbus Conductor Rep, 640 mm², 24000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXCORE640L24



The nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent is designed for easy, one-sided use with a direct connection to a busbar or circuit-breaker palm. This innovative and patented solution provides a reliable connection between two pieces of electrical equipment, such as a transformer, switchboard, or generator. The FleXbus Advanced solution ensures high reliability and offers a customizable on-site connection without the need for additional design studies, specialized workforce, or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFRR), high-temperature, and class II material. It is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid available in lengths from 2 to 25 meters and in various cross sections for 500A to 6300A applications. This conductor allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Flexible, insulated, copper-plated aluminum flat braid

Better current/ampacity compared to cable due to the skin effect

Significantly more flexible than cable

No need to adhere to a bending radius

Ready-to-use from one side with a direct connection to a busbar or circuit breaker palm

Requires only one conductor per phase for 400kVA (560 A) to 1600kVA (2250 A) and two conductors per phase for 2000kVA (2800 A) to 3150kVA (4435 A)

Insulation sleeve contains a special additive that makes the Flexbus conductor resistant to rodents and termites

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508494

Przekrój poprzeczny: 640mm²

Długość 1 (L1): 24000mm

Długość 2 (L2): 75mm

Materiał przewodnika: Aluminium platerowane miedzią

Materiał izolacyjny: Elastomer termoplastyczny

Odporność na gryzonie i termity: Testowany zgodnie z GB/T 34016-2017 i DIN EN 117

Zakończenie złącza: Cynowany

Materiał złącza: Miedź

Wydłużenie izolacji: 500% min

Grubość izolacji: 2.5 – 3.5mm

Ocena bezhalogenowa: UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-2

Odporność mechaniczna: IK09

Odporność na promieniowanie UV: UL® 2556; UL® 854

Niski wskaźnik dymienia: IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885

Wytrzymałość dielektryczna: 20kV/mm

Stopień palności: UL® 94V-0

Średnica drutu: 0.2mm

Napięcie znamionowe, IEC: 1000V; 5000V

Maksymalne napięcie robocze, EN 50264-3-1: 6000V

Temperatura pracy: -50 to 115°C

Zgodność z: IEC® 60695-2-11 (test świecącego drutu 960°C); IEC® 61439.1; IEC® 61439.1 klasa II; IEC® 60364

ΔT 60 K.: 1233A

Szerokość 1 (W1): 58mm

Szerokość 2 (W2): 50mm

Wysokość 1 (H1): 31.2mm

Wysokość 2 (H2): 21.3mm

Rozmiar otworu (HS): 11mm

Waga jednostki: 70.6kg

A.: 25mm

B.: 25mm

C.: 25mm

D.: 12.5mm

Współczynnik prądu 2 bar, niesymetryczny: 1.51

Współczynnik prądu 2 bar, symetryczny: 2

Standard instalacji: JAKO 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÖNORM; REBT; RGIE-AREI


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Optional extender available for more connection possibilities.

Aktualny współczynnik w zależności od wzrostu temperatury

Wzrost temperatury	ΔT 30°C	ΔT 40°C	ΔT 45°C	ΔT 50°C	ΔT 55°C	ΔT 60°C	ΔT 65°C	ΔT 70°C
Współczynnik obniżenia	0.71	0.82	0.87	0.91	0.96	1.00	1.04	1.08

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.