

Obudowa rewizyjna, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)



FUNKCJE

Nośność dla pieszych

Idealne rozwiązanie do zastosowań o niższych obciążeniach w darni

Odporność na działanie substancji chemicznych, korozji oraz promieni UV

Śruba blokująca 3/8" x 2 1/2" (64 mm) ze stali nierdzewnej jest dołączona

Skrzynki i osłony osadzone w odstępach 3 1/4" (83 mm)

Dwie zaślepki 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) na skrzynkę

T416BH zawiera cztery dodatkowe otwory w osłonie, dzięki którym woda może przedostać się do studzienki rewizyjnej, zazwyczaj w przypadku stosowania z prętami uziemienia chemicznego

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Kolor	Nośność	Średnica, poziom klasy (DG)	Zewnętrzna średnica (OD)	Wysokość (H)
T416B	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	Zielony	0.15	260mm	333 mm	254 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Masa urządzenia
------------------	-----------------

T416B

2 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE