

Low Voltage Insulators, Metric Thread, 45 mm, 41 mm Hex Width, M8 Thread

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

ISOTP45M8



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 548540

Materiał: Stal; Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Temperatura pracy: -40 to 130°C

Stopień palności: UL® 94V-0

Zgodność z: IEC® 60695-2-11 (test świecącego drutu 960°C)

Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1: 3500 VAC przy min

Wytrzymałość dielektryczna, UL: 1500

Napięcie izolacji: 1000; 1500

Wysokość (H): 45mm

Szerokość sześciokąta (W): 41mm

Głębokość (D): 47mm

Rozmiar gwintu (TS): M8

Głębokość gwintu (TD): 15mm

Średnica (Ø): 34mm

Obciążenie statyczne1 (F1): 1100daN

Obciążenie statyczne 2 (F2): 650daN

Waga jednostki: 0.14kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.