


nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel do uziemienia pręta lub inne rundy



Połączenia nVent ERICO Cadweld Exolon zostały wprowadzone na rynek w 1988 roku i stanowią znacznie ulepszoną wersję egzotermicznych połączeń elektrycznych, przeznaczonych do wrażliwych zastosowań wewnątrz obiektów, takich jak szpitale, centra danych i inne czyste pomieszczenia. Praktycznie całkowite wyeliminowanie zjawiska dymienia i unikalny elektroniczny system rozruchowy sprawiają, że rozwiązania te sprawdzają się idealnie w przypadku delikatnych zastosowań. Każdy zestaw nVent ERICO Cadweld Exolon zawiera filtry ceramiczne, które pozwalają wykonać połączenie o niezwykle niskiej emisji dymu.

CERTYFIKATY



SCHEMATY



FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Rodzina form	Typ pręta uziemiającego	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna
XLGRC181L	GR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	#4 Koncentryczne	5.89mm
XLGTC161T	GT	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	#2 solidny	6.53mm
XLGTC181T	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	#2 solidny	6.53mm
XLGTC161V	GT	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	#2 Koncentryczne	7.42mm
XLGTC181V	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	#2 Koncentryczne	7.42mm
XLGRC182C	GR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	1/0 Koncentryczne	9.47mm
XLGTC182C	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	1/0 Koncentryczne	9.47mm
XLGRC182G	GR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	2/0 Koncentryczne	10.62mm
XLGTC162G	GT	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	2/0 Koncentryczne	10.62mm
XLGTC162GW	GT	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	2/0 Koncentryczne	10.62mm
XLGTC182G	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	2/0 Koncentryczne	10.62mm
XLGTC332G	GT	Stal	3/4"	19.05 mm	2/0 Koncentryczne	10.62mm
XLGRC182L	GR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3/0 Koncentryczne	11.94mm
XLGTC182L	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3/0 Koncentryczne	11.94mm
XLGYE182L	GY	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3/0 Koncentryczne	11.94mm
XLGRC162Q	GR	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4/0 Koncentryczne	13.41mm

Numer katalogowy	Rodzina form	Typ pręta uziemiającego	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna
XLGRC182Q	GR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4/0 Koncentryczne	13.41mm
XLGTC162Q	GT	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4/0 Koncentryczne	13.41mm
XLGTC182Q	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4/0 Koncentryczne	13.41mm
XLGTC182QW	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4/0 Koncentryczne	13.41mm
XLGYE182Q	GY	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4/0 Koncentryczne	13.41mm
XLGTC189FW	GT	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	19/#9 Copperweld	14.53mm
XLGTC313Q	GT	Stal	5/8"	15.88 mm	500 kcmil koncentryczny	20.65mm
XLGRC183Q	GR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	500 kcmil koncentryczny	20.65mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Certyfikaty
XLGRC181L	cUL, UL
XLGTC161T	UL, cUL
XLGTC181T	UL, cUL
XLGTC161V	cUL, UL
XLGTC181V	UL, cUL
XLGRC182C	cUL, UL
XLGTC182C	cUL, UL
XLGRC182G	UL, cUL

Numer katalogowy	Certyfikaty
XLGTC162G	UL, cUL
XLGTC162GW	UL, cUL
XLGTC182G	UL, cUL
XLGTC332G	UL, cUL
XLGRC182L	cUL, UL
XLGTC182L	UL, cUL
XLGYE182L	cUL, UL
XLGRC162Q	UL, cUL
XLGRC182Q	cUL, UL
XLGTC162Q	cUL, UL
XLGTC182Q	cUL, UL
XLGTC182QW	UL, cUL
XLGYE182Q	UL, cUL
XLGTC189FW	
XLGTC313Q	
XLGRC183Q	

XL-XX-X-XX-XX-L-M-W		
XL	Oznaczenie wersji ERICO CADWELD EXOLON	
XX	Rodzina form	
X	Klucz cenowy	
XX	Kod pręta uziemiającego	
XX	Kod przewodu	
L*	Dzielony tygiel	Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M*	Tylko forma	
W*	Płyty ścieralne	Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE