

nVent ERICO Ericcontact Podwójny kontakt szynowy



Styki szynowe serii nVent ERICO Ericcontact pozwalają wykonywać połączenia ze środkiem szyn, które charakteryzują się doskonałą jakością oraz bardzo niską rezystancją zestyku. Styki zakłada się szybko i bezproblemowo, używając narzędzia wprowadzającego, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wszystkie podzespoły zestawu nVent ERICO Ericcontact są wykonywane zgodnie z surowymi normami i standardami. Rozwiązanie to zostało przetestowane pod kątem spełniania najsurowszych wymagań, jakie są określone w normach obowiązujących w branży kolejowej i zapewnia doskonałe połączenia mechaniczne, które można wykorzystywać do takich zastosowań, jak uziemienia, przesyłanie sygnałów lub odprowadzanie prądu trakcyjnego do masy.

Seria podwójnych styków szynowych nVent ERICO Ericcontact umożliwia wykonywanie połączeń po obu stronach środka szyn. Zapewniają one znaczne korzyści w przypadku na przykład wykonywania połączeń wzajemnych na terenie stacji. Styk podwójny nVent ERICO Ericcontact sprawdza się doskonale w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Rozwiązanie nVent ERICO Ericcontact można założyć wraz z podłączeniem zaczepek kablowego z obu stron już przy 50 milimetrowym prześwicie pomiędzy główkami szyn.

FUNKCJE

Łatwa instalacja

Bardzo niska rezystancja zestyku ($< 5 \mu\Omega$)

Styk charakteryzuje się jednakową odpornością na prąd elektryczny po obu stronach

Powierzchnia styku dwóch tulei miedzianych jest tworzona wewnątrz szyny

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość wstęgi szyny	Typ szyny	Średnica otworu wiercenia	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
------------------	----------------	----------------------	-----------	---------------------------	---------------------	-------------------

DSK13518	715061	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB, AS68, AS71	13.5mm	10	55mm
DSK191416SS	715054	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191416	715057	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191516L		13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm
DSK1912	715060	12.0 - 13.4 mm	AS41, BHP42, RI59, RI60, S41	19mm	12	60mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wewnętrzna podkładki	Średnica zewnętrzna podkładki	Materiał nakrętek
DSK13518	715061		20mm	Stal galwanizowana
DSK191416SS	715054	13mm	24mm	Stal nierdzewna 304
DSK191416	715057	13mm	24mm	Stal galwanizowana
DSK191516L		13mm	24mm	Stal galwanizowana
DSK1912	715060	13mm	24mm	Stal nierdzewna 304

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw zawiera: (1) śrubę ze stali nierdzewnej 304 z łbem sześciokątnym, (1) komplet tulei miedzianych, cynkowanych elektrolitycznie (2 sztuki), (2) okrągłe podkładki ze stali nierdzewnej 304 oraz (1) nakrętkę sześciokątną ze stali nierdzewnej 304 lub (1) nakrętkę stalową z powłoką elektrolityczną (w zależności od rodzaju styku).

Podkładka i nakrętka przeznaczone do wersji DSK13518 są połączone w jeden element.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE