

nVent ERICO Ericcontact Pojedynczy kontakt szynowy



Styki szynowe serii nVent ERICO Ericcontact pozwalają wykonywać połączenia ze środkiem szyn, które charakteryzują się doskonałą jakością oraz bardzo niską rezystancją zestyku. Styki zakłada się szybko i bezproblemowo, używając narzędzia wprowadzającego, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wszystkie podzespoły zestawu nVent ERICO Ericcontact są wykonywane zgodnie z surowymi normami i standardami. Rozwiązanie to zostało przetestowane pod kątem spełniania najsurowszych wymagań, jakie są określone w normach obowiązujących w branży kolejowej, i zapewnia doskonałe połączenia mechaniczne, które można wykorzystywać do takich zastosowań, jak uziemienia, przesyłanie sygnałów lub odprowadzanie prądu trakcyjnego do masy.

FUNKCJE

Łatwa instalacja

Bardzo niska rezystancja zestyku ($< 5 \mu\Omega$)

Rozwiązanie zgodne z zaleceniami określonymi w normie AREMA®

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość wstęgi szyny	Typ szyny	Średnica otworu wiercenia	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość wstęgi szyny	Typ szyny	Średnica otworu wiercenia	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wewnętrzna podkładki	Średnica zewnętrzna podkładki	Materiał nakrętek
SK13518	715089	10.5mm	20mm	Stal galwanizowana
SK1914	715050	13mm	24mm	Stal galwanizowana
SK1914L		13mm	24mm	Stal galwanizowana
SK1914SS	715051	13mm	24mm	Stal nierdzewna 304
SK1912	715045	13mm	24mm	Stal nierdzewna 304

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw zawiera: (1) śrubę ze stali nierdzewnej 304 z łbem sześciokątnym, (1) podkładkę SK ze stali nierdzewnej 304 typu nVent ERICO Ericontakt, (1) tuleję miedzianą, cynkowaną elektrolitycznie, (1) płaską podkładkę ze stali nierdzewnej 304 oraz (1) nakrętkę sześciokątną ze stali nierdzewnej 304 lub (1) nakrętkę stalową z powłoką elektrolityczną (w zależności od rodzaju styku).

Podkładka i nakrętka przeznaczone do wersji SK135165 są połączone w jeden element.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE