

nVent ERICO Railclips, młot-on, dyrygent równoległy



FUNKCJE

Konstrukcja „nabijana młotkiem”

Rozwiązanie zapewniające bezpieczne zamocowanie przewodów, ograniczające konserwację i zwiększające bezpieczeństwo przy torach

Łatwy i prosty montaż poprzez nabijanie młotkiem

Pasuje do różnych profili szyn

Nie wymaga usuwania podsypki

Wielowarstwowa, opatentowana powłoka, która zapewnia optymalną ochronę przed korozją

SPECYFIKACJE

Typ szyny: 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Zakończ: Wielowarstwowa powłoka własna



Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
SBA252S1	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	23.4 mm
SBA252S0	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	18.03 mm

Numer katalogowy	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
SBA252S2	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	29.5 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE