

nVent ERICO Railclips, Hammer-on, absorpcja drgań



FUNKCJE

Konstrukcja „nabijana młotkiem”

Rozwiązanie zapewniające bezpieczne zamocowanie przewodów, ograniczające konserwację i zwiększające bezpieczeństwo przy torach

Łatwy i prosty montaż poprzez nabijanie młotkiem

Pasuje do różnych profili szyn

Gumowa podkładka pochłaniająca drgania zwiększa użyteczność tego rozwiązania na torach dla pociągów szybkobieżnych

Gumowa podkładka jest odporna na wodę i czynniki atmosferyczne

Nie wymaga usuwania podsypki

Wielowarstwowa, opatentowana powłoka, która zapewnia optymalną ochronę przed korozją

SPECYFIKACJE

Table 1/2



Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Typ szyny	Długość (L)	Szerokość (W)
EM912SN2SHEL	190880	Sprężyna stalowa, NBR Rubber	Wielowarstwowa powłoka własna	40 kg do 65 kg odcinków szyn T.	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość stopy szyny (RFT)	Średnica (Ø)
------------------	----------------	---------------------------	--------------

EM912SN2SHEL	190880	12 - 19 mm	13.5 - 155 mm
--------------	--------	------------	---------------

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE