

Związek hamujący tlenek



FUNKCJE

Związek przeznaczony do wykonywania połączeń elektrycznych, którego zadaniem jest ochrona przed korozją oraz poprawa jakości połączeń elektrycznych

Rozwiązanie opracowane specjalnie pod kątem zapobiegania korozji galwanicznej w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych oraz przeznaczone do stosowania w przypadku połączeń wykonanych z różnych metali

Zastosowania obejmują połączenia przewodów linii napowietrznych, łączenie kabli, łączenie transformatorów i aparatury łączeniowej, piorunochrony i wiele więcej

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Temperatura	Waga jednostki
COMPOUND	710220	-30 to 120 °C	0.314 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.