

Moduł zastępczy PVT2



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Moduł wymienny do fotowoltaicznych urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej PVT2

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Maksymalne ciągłe napięcie robocze (Ucpv)	Znamionowy prąd rozładowania (in), IEC	Całkowity prąd rozładowania (całkowity)	Poziom zabezpieczenia przed napięciem (w górę)	Czas reakcji	Prąd zwarciovowy (Isccr)
PVT2750M	750V	20kA 8/20 μ s	40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT2500M	550V	20kA 8/20 μ s	50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Numer katalogowy	Maksymalne ciągłe napięcie robocze (Vpvc)	Znamionowa ochrona napięcia (VPR)	Znamionowy prąd rozładowania (in), UL	Prąd zwarciovowy (SCCR)
------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

PVT2750M	550 VDC	4000V	20kA 8/20 μ s	65kA
PVT2500M	550 VDC	3000V	20kA 8/20 μ s	50kA

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE