

Moduł wymiany zabezpieczenia przeciwprzepięciowego szyny SGT DIN



CERTYFIKATY



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	SGT150M	SGT240M
Znamionowy prąd rozładowania (in), IEC	50kA 8/20 μ s	40kA 8/20 μ s
Maks. prąd rozładowania (Imax), IEC	100kA 8/20 μ s	65kA 8/20 μ s
Znamionowy prąd rozładowania (in), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Prąd impulsowy (Iimp)	50kA 10/350 μ s	
Częstotliwość	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperatura	-40 to 85 °C	-35 to 85 °C
Materiał obudowy	Termoplastyczne UL 94V-0	Termoplastyczne UL 94V-0

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE