

Pręt uziemiający ze stali nierdzewnej, przekrój gwintu wewnętrznego



FUNKCJE

Segmentowy pręt uziemiający ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wytrzymałość na rozciąganie	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)
SSR16	710010	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)	483 kPa Min	16 mm	M10	1.2mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
SSR16	710010	1.8 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE