

Licznik przepięć, wyświetlacz mechaniczny




FUNKCJE

Zapewnia rejestr, w którym zapisywana jest liczba odprowadzonych przepięć i którego nie można skasować

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	TDSSC
Numer artykułu	701250
Próg przejazdu	300
Połączenie, stałe	1 - 6 mm ²
Połączenie, splecione	1 - 6 mm ²
Materiał obudowy	Termoplastyczne UL 94V-0
Stopień ochrony obudowy	IP 20 NEMA®1
Montaż	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm
Temperatura	-35 to 55 °C
Szerokość modułu	2 M.
Głębokość (D)	68mm
Wysokość (H)	90 mm
Szerokość (W)	36 mm
Waga jednostki	0.2 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE