

Transformator



FUNKCJE

Transformator potencjałowy obniżający napięcie i dystrybuujący moc

Transformator zawiera obudowę do instalacji zewnętrznych

Zaprojektowany, by bezpiecznie zasilac system ogrzewania zwrotnic nVent ERICO

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał obudowy	Stopień ochrony obudowy	Wartość znamionowa transformatora	Napięcie pierwotne	Napięcie wtórne	Typ
RHS4PT10SC24 B2	Termoplastyczne	IP 44	10kV·A	220/230/240 V.	24V	Jednofazowy

Table 2/2

Numer katalogowy	Liczba połączeń
RHS4PT10SC24B2	16

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE