

Uniwersalny klips przewodzący, plastikowy



FUNKCJE

Umożliwia mocowanie przewodów okrągłych lub taśmowych

Możliwość mechanicznego mocowania do powierzchni lub klejonych podstaw z tworzywa sztucznego

Odporne na promieniowanie UV, zaprojektowane i przetestowane do użytku na zewnątrz

Poziom odporności materiału na promieniowanie ultrafioletowe jest zgodny z normą UL® 746C

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Temperatura	Rozmiar przewodu	Rozmiar taśmy	Głębokość (D)
PDCUC	711352	Poliwęglan	-20 to 120 °C	8 mm ² Stranded, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne	Waga jednostki
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania podstawy klejonej zalecana temperatura instalacji jest ograniczona do 15–38°C (59–100°F).



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE