


Uniwersalna bariera przejściowa, podwójna para pojedyncza moc



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych o kompaktowej konstrukcji, która zapewnia ochronę obwodów i przetworników niskonapięciowych

Oddzielna wtyczka i podstawa umożliwiają wymianę modułów z funkcją wymiany po rozgrzaniu

Zabezpieczenie wielostopniowe i zabezpieczenie chroniące przed małymi przepięciami sprawia, że do czułych urządzeń dociera prąd o najniższym szczytkowym napięciu uderowym

Zabezpieczenie pracujące w trybie wspólnym oraz różnicowym, zapewniające ochronę przed oboma warunkami przepięć, które mogą występować

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania jako kompaktowe zabezpieczenie instalacji sygnałowej i zasilającej, umieszczone w jednej kompaktowej obudowie


SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	UTB30DPS
Numer artykułu	702892

Numer katalogowy	UTB30DPS
Nominalne napięcie układu (UN)	24 - 48 VAC 12 - 60 VDC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze (UC)	48 VAC 60 VDC
Znamionowy prąd obciążenia (IL)	5A
Częstotliwość	0 - 60 Hz
Rezystancja pętli	0 Ω
Maks. Prąd rozładowania (Imax), na tryb	15kA 8/20 μs
Tryby ochrony	Common Mechanizm różnicowy
Technologii	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) Silikonowa dioda lawinowa (SAD)
Poziom zabezpieczenia przed napięciem (w górę), L-L.	220 V przy 3 ka
Połączenie, splecione	1 - 4 mm ²
Montaż	Szyna DIN z kapeluszem górnym 35 mm
Temperatura	-20 to 65 °C
Materiał obudowy	Termoplastyczne UL 94V-0
Stopień ochrony obudowy	IP 20 NEMA®1
Głębokość (D)	85mm
Wysokość (H)	90 mm
Szerokość (W)	12 mm
Waga jednostki	0.09 kg
Szczegóły certyfikacji	UL® 497B.
Zgodność z	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.
Wymienny moduł	UTB30DPSM

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podana specyfikacja elektryczna jest właściwa dla obwodu zasilającego (PS) produktu.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE