


nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel- powierzchnia stalowa, VS, Rura stalowa, #4 pełny, 1 1/2"–4" rury

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

XLVSC1KV3C



Połączenia nVent ERICO Cadweld Exolon zostały wprowadzone na rynek w 1988 roku i stanowią znacznie ulepszoną wersję egzotermicznych połączeń elektrycznych, przeznaczonych do wrażliwych zastosowań wewnątrz obiektów, takich jak szpitale, centra danych i inne czyste pomieszczenia. Praktycznie całkowite wyeliminowanie zjawiska dymienia i unikalny elektroniczny system rozruchowy sprawiają, że rozwiązania te sprawdzają się idealnie w przypadku delikatnych zastosowań. Każdy zestaw nVent ERICO Cadweld Exolon zawiera filtry ceramiczne, które pozwalają wykonać połączenie o niezwykle niskiej emisji dymu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina form: VS Mold Family

Łączy się z: Rura stalowa

Rozmiar przewodu: #4 solidny

Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna: 5.18mm

Rozmiar rury: 1.5 – 4in

Średnica zewnętrzna (OD): 48.3 – 114.3mm

NB/DN: 40 – 100

Podział formy: Pionowo

Tygiel dzielony: Nie

Płytki ściernalne: Nie

Tylko forma: Nie

Materiał spawalniczy: XL45, sprzedawany oddzielnie

Zacisk uchwyty: L160 i B160V, sprzedawane oddzielnie

Klucz ceny: XLC

Łatwość użytkowania: Preferowane

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy przeprowadzić próbę spawania, aby sprawdzić, czy możliwe jest przepalenie cienkich odcinków, oraz określić wpływ na właściwości metalurgiczne materiału.

W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M		
W*	Płytki ściernalne	Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli
XL	Oznaczenie wersji ERICO CADWELD EXOLON	
XX	Rodzina form	
X	Klucz cenowy	
XX	Rozmiar przewodu	
LH	Strona spawana	LH = Zgrzew na lewym końcu przewodu RH = Zgrzew na prawym końcu przewodu (tylko do serii form VN Mold)
XX	Rozmiar rury	
L*	Dzielony tygiel	Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M*	Tylko forma	

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE