

ABS Regulowany moduł izolatora wspornika szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

SPECYFIKACJE

Maks. Napięcie robocze, IEC (UI):	1000;1500
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Stopień palności:	UL® 94V-0
Temperatura pracy:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zgodność z	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Szyny zbiorcze na fazę	Grubość szyny zbiorczej
------------------	----------------	----------	------------	--	------------------------	-------------------------

ABS1-5MOD	560860	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A Max	1	5 mm
ABS4-5MOD	560870	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A Max	1 - 4	5 mm
ABS1-10MOD	560880	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A Max	1	10 mm
ABS2-10MOD	560890	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A Max	1 - 2	10 mm
ABS3-10MOD	560900	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A Max	1 - 3	10 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość szyny zbiorczej	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Waga jednostki
ABS1-5MOD	560860	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	50 - 125 mm	124 mm	67mm	0.81 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE