


Kompaktowy wspornik szyny zbiorczej z obwodem neutralnym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

SPECYFIKACJE

Szerokość szyny zbiorczej:	25 - 80 mm
Typowa ocena natężenia prądu aplikacji:	250 - 1600 A
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI):	1000;1500
Stopień palności:	UL® 94V-0
Temperatura pracy:	-40 to 130 °C


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zgodność z	Szyny zbiorcze na fazę	Grubość szyny zbiorczej	Szerokość (W)
CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1	10 mm	338 - 390 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.	X
CBS-B2-5TN	551151	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	290 mm	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.