

Enlogic Input Metered, wylot przełączany PDU serii EN2

Data Solutions

Rodzina zasilaczy zasilających z komutacją zasilaczy Advantage Series zapewnia energię



FUNKCJE

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku

Certyfikat UL 2900-1 dla bezpieczeństwa oprogramowania cybernetycznego dla produktów podłączanych do sieci

Dwa porty łączności sieciowej: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) i 1x (10/100 Mb/s) połączenie/adres IP

Ethernet kaskadowy do 64 jednostek PDU. Każda jednostka PDU może zapewnić zasilanie prądem stałym wystarczające do zasilania elektroniki zarządzania siecią

Dwa porty Ethernet dla nadmiarowych połączeń sieciowych

Zdalna łączność poprzez HTTP(y), IPv4 i IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Wydajna data framework REACT z obsługą macierzystych urządzeń mobilnych

Beznarzędziowa karta sieciowa (NMC) z Cortex A-5 do mikroprzetwarzania i pamięci, która może być zainstalowana zarówno pionowo, jak i odwrotnie do góry nogami dla górnych lub dolnych wejść zasilania

Kolor obramowania wyświetlacza NMC jest programowany przez użytkownika do identyfikacji źródła zasilania przez PDU

NMC obsługuje do 10 cyfrowych czujników do monitorowania ochrony środowiska i/lub elektronicznego zamka

Języki wyświetlania obejmują angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, koreański, japoński i chiński (uproszczony)

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN2951	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN2990	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) Blokowanie C13/C15, (24) Blokowanie C13/C15/C19/C21	48	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Gniazda przełączane	Długość kabla	Wyłącznik automatyczny	Moc znamionowa	Liczba wyłączników automatycznych	Ocena przerwania
EN2951	Tak	1800mm	20 A, 2-biegunowy, Hy-MagA	14.4 kVA	6	5kAIC
EN2990	Tak	1800mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	57.6 kVA Ameryka Północna, 69 kVA Międzynarodowy	24	

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Nominalna moc wyjściowa	Napięcie znamionowe	Liczba napięć wyjściowych	Liczba faz
EN2951	208V	3 PH Delta	208VAC	208V	42	3
EN2990			230VAC	415V		

Table 4/6

Numer katalogowy	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Natężenie prądu (obniżone)	Napięcie wyjściowe	Jednostki stelaża	Typ wtyczki	Typ pomiaru
EN2951	Tak	50 A (40 A)	208VAC	0U	CS8365	Wejście
EN2990	Tak	100 A (80 A) Ameryka Północna, 100 Międzynarodowy	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Wejście

Table 5/6

Numer katalogowy	Wyjmowany kabel wejściowy	Materiał	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość
EN2951	Nie	Stal	Malowany proszkowo	1826mm	56mm	75mm
EN2990	Nie	Stal	Malowany proszkowo	2030mm	85mm	85mm

Table 6/6

Numer katalogowy	Waga	Ilość opakowania	Długość kabla wejściowego
EN2951	13kg	1	1.8m
EN2990		1	1.8m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE