

Enlogic Input Metered PDU serii EN1

Data Solutions



Rodzina PDU z miernikiem wejściowym Advantage Series oferuje pomiar energii z zaawansowanymi opcjami monitorowania zasilania i środowiska. Kompleksowe monitorowanie zarówno na poziomie fazy wejściowej, jak i wyłączników automatycznych zapewnia zaawansowane alerty o potencjalnych przeciążeniach. Pomiar klasy bilingowej zapewnia dokładne dane dotyczące zużycia energii w celu optymalizacji zużycia energii. Kontroler zarządzania siecią z możliwością wymiany podczas pracy umożliwia komunikację Gigabit i nadmiarową w sieci Ethernet z zaawansowaną obsługą zewnętrznych czujników środowiskowych i rozwiązań dostępu do systemów bezpieczeństwa w szafie serwerowej.

FUNKCJE

Obudowa pokryta czarnym proszkiem

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku.

Certyfikat UL 2900-1 dla bezpieczeństwa oprogramowania cybernetycznego dla produktów podłączanych do sieci.

Dwa porty łączności sieciowej: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) i 1x (10/100 Mb/s) połączenie/adres IP

Ethernet kaskadowy do 64 jednostek PDU

Każda jednostka PDU może zapewnić zasilanie prądem stałym wystarczające do zasilania elektroniki zarządzania siecią

Dwa porty Ethernet dla nadmiarowych połączeń sieciowych

Zdalna łączność poprzez HTTP(y), IPv4 i IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Wydajna data framework REACT z obsługą macierzystych urządzeń mobilnych

Beznarzędziowa karta sieciowa (NMC) z Cortex A-5 do mikroprzetwarzania i pamięci, która może być zainstalowana zarówno pionowo, jak i odwrotnie do góry nogami dla górnych lub dolnych wejść zasilania

Kolor obramowania wyświetlacza NMC jest programowany przez użytkownika do identyfikacji źródła zasilania przez PDU

NMC obsługuje do 10 cyfrowych czujników do monitorowania ochrony środowiska i/lub elektronicznego zamka

Języki wyświetlania obejmują angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, koreański, japoński i chiński (uproszczony)

SPECYFIKACJE

Table 1/5

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN1361	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(9) C13/C15/C19/C21	9	Czarny
EN19HD	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Czarny

Table 2/5

Numer katalogowy	Gniazda przełączane	Długość kabla	Moc znamionowa	Wyłącznik automatyczny	Liczba wyłączników automatycznych	Faza
EN1361	Nie	3000mm	3.7 kVA	Brak wyłącznika automatycznego	0	1 PH.
EN19HD	Nie	1800mm	57.6 kVA Ameryka Północna, 69 kVA Międzynarodowy	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	18	

Table 3/5

Numer katalogowy	Nominalna moc wyjściowa	Napięcie znamionowe	Liczba napięć wyjściowych	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Napięcie wyjściowe	Natężenie prądu (obniżone)
EN1361	230VAC	230V	12	Nie	230VAC	16 A.
EN19HD	230VAC	415V	36	Nie	208 – 230VAC	100 A (80 A) Ameryka Północna, 100 Międzynarodowy

Table 4/5

Numer katalogowy	Typ wtyczki	Jednostki szelaza	Wyjmowany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał	Zakończ
EN1361	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Tak	Wejście	Stal	Malowany proszkowo
EN19HD	IEC 60309 5125P6W (IP67)	0U	Nie	Wejście	Stal	Malowany proszkowo

Table 5/5

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania	Długość kabla wejściowego
EN1361	43mm	444mm	269mm	4.4kg	1	3m
EN19HD	1750mm	59mm	87mm		1	1.8m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE