


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/kabel do zacisku szyny zbiorczej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

SPECYFIKACJE

Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	IEC® 60999
Materiał:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość szyny zbiorczej	Rozmiar przewodu	Szerokość przewodu	Głębokość (D)	Wysokość (H)
FBC10X4	553505	10 mm	Mm ² Stranded - 4 mm ² Stranded		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	Mm ² Stranded - 4 mm ² Stranded		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² Stranded - 185 mm ² Stranded	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² Stranded - 185 mm ² Stranded	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Moment obrotowy (TQ)	Waga jednostki
FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Moment obrotowy(TQ)	Waga jednostki
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Conductor must be stripped at least a distance equal to the width of the clamp.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.