

nVent ERIFLEX Flexbus Firestop Block FBB



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wysokoelastyczny, formowalny blok

Łatwa aplikacja do trudno dostępnych otworów

Odporna na dym, wilgoć i starzenie

Możliwość ponownego nałożenia i naprawy

Doskonała przyczepność

Nie wymaga materiału nośnego

Klasa F / Klasa E do 2 godzin

Klasa T / Klasa I do 2 godzin

SPECYFIKACJE

Szerokość (W): 450 mm Max

Wysokość (H): 500 mm Max

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	A.	B.	C.	Zgodność z
------------------	----------------	-------	----	----	----	------------

FLEXFIREBLOC KUL	508154	Czerwony, Brown	200 mm	130 mm	60 mm	ASTM E 84 (UL 723), ASTM E 814 (UL 1479)
FLEXFIREBLOC K	508151	Czerwony, Brown	200 mm	144 mm	60 mm	EN 13501-1, EN 1366-3

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Gęstość	Stopień palności	Waga jednostki	Certyfikaty
FLEXFIREBLOCKU L	508154			0.56 kg	CE, cULus Classified, ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS
FLEXFIREBLOCK	508151	240 - 300 kg/m ³	DIN 4102 (B2)	0.56 kg	ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS, FBS-EN, CE

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Grubość uszczelnienia przejścia musi wynosić minimum 200 mm, w zależności od klasy odporności ogniowej (patrz załącznik J-1 do ETA) w celu uzyskania odporności ogniowej EI120.


Jeśli 200 mm nie jest możliwe, należy zastosować FIB (taśmę pęczniejącą) wokół przewodów Flexbus i mieć szerokość 150 mm po obu stronach, aby osiągnąć odporność ogniową EI120.

Szerokość i wysokość odnoszą się do maksymalnego rozmiaru otworu.

Całkowity przekrój instalacji (łącznie z izolacją i przewodem) nie może przekraczać 60% wielkości otworu uszczelnienia przejścia.

Pierwsze podparcie dla przewodu Flexbus musi znajdować się maksymalnie 200 mm mierząc od powierzchni uszczelnienia przejścia.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE