

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

FUNKCJE

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECYFIKACJE

Table 1/6						
Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN1403	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (6) C19	42	Czarny
EN1450	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN1402	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (6) C19	30	Czarny
EN1811	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (12) C19	42	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN1850	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN1880	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) blokowanie C13/C15, (21) blokowanie C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN1950	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN1980	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(18) blokowanie C13/C15, (18) blokowanie C13/C15/C19/C21	36	Czarny
EN1808	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny
EN1809	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny
EN1812	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EN1403	Brak wyłącznika obwodu	Nie	0	11.0 kVA	3m	Podawanie z góry
EN1450	Brak wyłącznika obwodu	Nie	0	11,5 kVA, wersja północnoamerykańska, 11,0 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EN1402	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	0			Podawanie z góry
EN1811	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6	22.0 kVA	3m	Podawanie z góry

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EN1850	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6	17,3 kVA, wersja północnoamerykańska, 22,1 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EN1880	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6	17,3 kVA, wersja północnoamerykańska, 22,1 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EN1950	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	12	34.6 kVA, wersja północnoamerykańska, 43,5 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EN1980	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	12	34.6 kVA, wersja północnoamerykańska, 43,5 kVA, wersja międzynarodowa	1.8m	Podawanie z góry
EN1808	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6			Podawanie z góry
EN1809	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6			Podawanie z góry
EN1812	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Nie	6			Podawanie z góry

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Maks. moc wejściowa	Napięcie nominalne	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie wyjściowe
EN1403	380 – 415V	3 PH	11.0 kVA	415V	Nie	230VAC

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Maks. moc wejściowa	Napięcie nominalne	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie wyjściowe
EN1450	380 – 415V	3 PH	11.5 / 11.0 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1402	400V	3-fazowy gwiazda	11.0 kVA			200 – 240VAC
EN1811	380 – 415V	3 PH	22.0 kVA	415V	Nie	230VAC
EN1850	380 – 415V	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1880	380 – 415V	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1950	380 – 415V	3 PH	14.4 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1980	380 – 415V	3 PH	14.4 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1808	400V	3-fazowy gwiazda	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1809	400V	3-fazowy gwiazda	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1812	400V	3-fazowy gwiazda	22.0 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stojaka	Odłączany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał
EN1403	16 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1450	20 A (16 A), wersja północnoamerykańska, 16 A międzynarodowe	IEC 60309 520P6/516P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1402	16 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	
EN1811	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	Stal

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stojaka	Odłączany kabelwejściowy	Typ pomiaru	Materiał
EN1850	30 A (24 A), wersja północnoamerykańska, 32 A międzynarodowe	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1880	30 A (24 A), wersja północnoamerykańska, 32 A międzynarodowe	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1950	60 A (48 A), wersja północnoamerykańska, 63 A międzynarodowe	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1980	60 A (48 A), wersja północnoamerykańska, 63 A międzynarodowe	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1808	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	
EN1809	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	
EN1812	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	

Table 5/6

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań
EN1403	Powłoka proszkowa	1750mm	52mm	53mm	7.11kg	1
EN1450	Powłoka proszkowa	1490mm	56mm	55mm	8kg	1
EN1402						1
EN1811	Powłoka proszkowa	1750mm	55mm	53mm	10.22kg	1

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań
EN1850	Powłoka proszkowa	1780mm	56mm	55mm	10.5kg	1
EN1880	Powłoka proszkowa	1826mm	56mm	55mm	11.02kg	1
EN1950	Powłoka proszkowa	1826mm	56mm	75mm	12.5kg	1
EN1980	Powłoka proszkowa	1826mm	56mm	75mm		1
EN1808						1
EN1809						1
EN1812						1

Table 6/6

Numer katalogowy	Ocena przerw
EN1403	
EN1450	
EN1402	5kAIC
EN1811	
EN1850	
EN1880	
EN1950	
EN1980	
EN1808	5kAIC
EN1809	5kAIC

Numer katalogowy	Ocena przerwai
EN1812	5kAIC

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order bracket for vertical mounting separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE