


Zacisk HCBC nVent ERIFLEX Flexbus



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sztynna konstrukcja zapewnia równomierny docisk

Szybki i prosty montaż

Idealny do modyfikacji na miejscu montażu

Wykonane z niemagnetycznej stali nierdzewnej do połączeń wysokoprądowych, aby zapobiec tworzeniu się pola magnetycznego

Zawiera zaciskaną nakrętkę samozabezpieczającą zapewniającą odporność na wibracje i łatwy montaż

Nie ma potrzeby wiercenia otworów w celu zamocowania przewodu Flexbus na wtyczce transformatora / zasilacza

Zawiera punkt podłączenia wykrywania napięcia

Zgodność z normą RoHS

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.	Grubość (T)
------------------	----------------	----	----	----	----	-------------

FLEXCLAMP63	508190	63 mm	123 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP80	508191	80 mm	140 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP160	508194	160 mm	220 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP100	508192	100 mm	160 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP120	508193	120 mm	180 mm	20 mm	43 mm	4 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Moment obrotowy (TQ)	Waga jednostki	Szerokość przewodu
FLEXCLAMP63	508190	5.5 mm	100 N·m	0.53 kg	30 - 63 mm
FLEXCLAMP80	508191	5.5 mm	100 N·m	0.84 kg	70 - 80 mm
FLEXCLAMP160	508194	5.5 mm	100 N·m	1.32 kg	130 - 160 mm
FLEXCLAMP100	508192	5.5 mm	100 N·m	0.92 kg	90 - 100 mm
FLEXCLAMP120	508193	5.5 mm	100 N·m	1 kg	110 - 120 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu prawidłowego podłączenia przewodu Flexbus konieczne jest użycie zacisku HCBC z płytą HCBC.

Minimalny prześwit wynosi 14 mm zgodnie z normą IEC 61439-1 dla stopnia zanieczyszczenia powietrza 3. Jeżeli nie można zachować tej odległości, należy dodać materiał izolacyjny między metalową osłoną niskiego napięcia a zaciskiem HCBC. Rozwiązaniem jest również osłona IP2x Flexbus.

Jeśli przewody Flexbus mają poziome wejście, należy dodać płytkę przedłużającą między wtyczką zasilacza a zaciskiem i płytą HCBC.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE