

Płyta HCBC nVent ERIFLEX Flexbus



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sztywna część z miedzi cynowanej zapewnia silny kontakt elektryczny, aby utrzymać rozszerzalność opłotu podczas ściskania

Płyta HCBC umożliwia zachodzenie izolacji przewodu Flexbus na wtyczkę złącza

Szybki i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Zakończ: Cynowany

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.	Grubość (T)
FLEXPLATE50	508180	65 mm	63 mm	45 mm	41 mm	5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.	Grubość (T)
FLEXPLATE100	508181	115 mm	63 mm	45 mm	51 mm	5 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar przewodu	Waga jednostki
FLEXPLATE50	508180	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.16 kg
FLEXPLATE100	508181	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.32 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu prawidłowego podłączenia przewodu Flexbus konieczne jest użycie zacisku HCBC z płytką HCBC.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE