

Podpora środkowa koryta siatkowego PEMSA

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 200 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)
WBTCTRSPT M10	820420		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)
WBTCTRSPT M10BG	820421	Czarny	59mm	35mm	5mm	8 – 10mm
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35mm	5mm	6mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
WBTCTRSPTM10	820420	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.