

Zestaw modernizacyjny nVent ERIFLEX Flexbus IP66



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

SPECYFIKACJE

Współczynnik skurczu:	4:01
Temperatura pracy:	-55 to 130 °C
Temperatura formowania:	135 °C Min

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość	Waga jednostki
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm².

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm².

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE