

Zestaw nVent ERIFLEX Flexibar Zaawansowany



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Connects busbar to fixed switchgear

Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers

Kit can be used in three configurations

Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECYFIKACJE

Ocena bezhalogenowa:	UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Wskaźnik dymu, toksyczności i kwasowości:	IEC® 60754-2
Niski wskaźnik dymienia:	IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Odporność na promieniowanie UV:	UL® 854;UL® 2556
Stopień palności:	UL® 94V-0

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Typ	Waga jednostki
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Trzy fazy	0.76 kg
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Trzy fazy z neutralnym	0.98 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Typ	Waga jednostki
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Trzy fazy	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Trzy fazy z neutralnym	3.1 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE