


TD Compact czterobiegunowy blok rozdzielczy, 100/125 A.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Bez halogenu

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Solid bars provide reliability

Input separated from outputs

Strong mechanical assembly

Neutral bar available

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	TD-100-125A	TD-100-125AL	TD-100-125ALL
Numer artykułu	563820	563830	563840
Materiał	Termoplastyczne Brass	Termoplastyczne Brass	Termoplastyczne Brass
Maks. Prąd znamionowy, IEC	125A	125A	125A
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	4.5kA	4.5kA	4.5kA
Szczytowy prąd zwarciov (IPK)	30kA	30kA	21kA
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	690V	690V	690V
Liczba połączeń po stronie linii	1	1	1
Rozmiar przewodu liniowego Compact Stranded Wire Size	10 - 35 mm ²	10 - 35 mm ²	10 - 35 mm ²
Rozmiar drutu skręconego po stronie linii - tuleja	10 - 35 mm ²	10 - 35 mm ²	10 - 35 mm ²
Liczba połączeń po stronie obciążenia	6	10	14
Rozmiar drutów skrętnych po stronie obciążenia	(5) 2,5 - 6 mm ² (1) 10 - 25 mm ²	(7) 2,5 - 6 mm ² (3) 10 - 25 mm ²	(11) 2,5 - 6 mm ² (1) 10 - 25 mm ² (2) 10 - 35 mm ²
Rozmiar drutu skręconego po stronie obciążenia - tuleja	(5) 1,5 - 6 mm ² (1) 6 - 16 mm ²	(7) 1,5 - 6 mm ² (3) 6 - 16 mm ²	(11) 1,5 - 6 mm ² (1) 6 - 16 mm ² (2) 10 - 25 mm ²
Głębokość (D)	50mm	50mm	50mm
Wysokość (H)	90 mm	90 mm	90 mm
Szerokość (W)	109 mm	147 mm	182 mm
Waga jednostki	0.33 kg	0.44 kg	0.55 kg
Stopień palności	UL® 94V-0	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.



Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE