


Blok rozdzielczy czterobiegunowy TR, 125 A.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Zgodność z normą RoHS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	TR-125A
Numer artykułu	563150
Materiał	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Pleksiglasu
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	1000


Numer katalogowy	TR-125A
Szczytowy prąd zwarciaowy (IPK)	40kA
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	8.4kA
Liczba połączeń po stronie linii	1
Liczba połączeń po stronie obciążenia	5
Rozmiar gwintu 1 (TS1)	M5
Rozmiar gwintu 2 (TS2)	M6
Głębokość (D)	117mm
Wysokość (H)	126 mm
Szerokość (W)	150 mm
Waga jednostki	0.68 kg
Stopień palności	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.