

Listwa gniazdowa, IEC C13

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z gniazdami IEC C13.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

230 V, 10 A.

Montaż poziomy i pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Listwy gniazdowe z gniazdami IEC 60320-C13

Kabel łączący 2 m, otwarty koniec z nasadkami pierścieniowymi

Zgodnie z IEC 60320

Wysokość montażu 1U.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Ilość opakowania	Głębokość
60110-290	IEC C13	8	Nie	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	Nie	230V	1	44mm
60110-292	IEC C13	16	Nie	230V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Długość
60110-290	Anodowane	438.5mm
60110-291	Anodowane	438.5mm
60110-292	Anodowane	608.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.