


# Blok rozdzielczy czterobiegunowy TR, 250 A.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Zgodność z normą RoHS

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

## SPECYFIKACJE


| Numer katalogowy                 | TR-250A                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 563170                                                    |
| Materiał                         | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Pleksiglasu |
| Maks. Napięcie robocze, IEC (UI) | 630                                                       |
| Szczytowy prąd zwarciov (IPK)    | 34kA                                                      |

| Numer katalogowy                             | TR-250A                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s. | 17kA                                                                    |
| Liczba połączeń po stronie linii             | 2                                                                       |
| Liczba połączeń po stronie obciążenia        | 4                                                                       |
| Rozmiar otworu (HS)                          | 8 mm                                                                    |
| Rozmiar gwintu (TS)                          | M6                                                                      |
| Głębokość (D)                                | 68mm                                                                    |
| Wysokość (H)                                 | 150 mm                                                                  |
| Szerokość (W)                                | 230 mm                                                                  |
| Waga jednostki                               | 1.3 kg                                                                  |
| Stopień palności                             | UL® 94V-0                                                               |
| Zgodność z                                   | IEC® 60439.1<br>IEC® 61439.1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**