


Blok rozdzielczy czterobiegunowy TRS, 160 A.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Zgodność z normą RoHS

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECYFIKACJE


Numer katalogowy	TRS-160A
Numer artykułu	563160
Materiał	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Pleksiglasu
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	630
Szczytowy prąd zwarciovowy (IPK)	34kA

Numer katalogowy	TRS-160A
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	13.2kA
Liczba połączeń po stronie linii	2
Liczba połączeń po stronie obciążenia	4
Rozmiar otworu (HS)	8 mm
Rozmiar gwintu (TS)	M6
Głębokość (D)	68mm
Wysokość (H)	150 mm
Szerokość (W)	230 mm
Waga jednostki	1.15 kg
Stopień palności	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE