

TD Compact Four Pole Distribution Block, 160 A

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Solid bars provide reliability

Input separated from outputs

Neutral bar available

Wiring with or without terminal

RoHS compliant

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

Halogen free

SPECYFIKACJE


Materiał: Tworzywo termoplastyczne; Mosiądz

Numer katalogowy	TD-160A	TD-160AL
Numer artykułu	563200	563990
Maks. prąd znamionowy, IEC	160A	160A
Chwilowe wytrzymywane prądy (Icw) 1 s	8.2kA	8.2kA
Szczytowy prąd zwarcia (Ipk)	35kA	35kA
Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)	690V	690V
Liczba połączeń po stronie linii	1	1
Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie linii	10 - 50 mm ²	10 - 50 mm ²
Rozmiar przewodu linkowego po stronie linii – tulejka	10 – 50mm ²	10 – 50mm ²
Liczba połączeń po stronie obciążenia	11	11
Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie obciążenia	(1) 2,5 - 6 mm ² (7) 2,5 - 16 mm ² (3) 10 - 35 mm ²	(8) 2,5 - 16 mm ² (3) 10 - 35 mm ²
Rozmiar przewodu linkowego po stronie obciążenia – tulejka	(1) 1,5 – 6 mm ² (7) 1,5 – 16 mm ² (3) 10 – 25 mm ²	(8) 1,5 – 16 mm ² (3) 10 – 25 mm ²
Głębokość (D)	50mm	70mm
Wysokość (H)	90mm	90mm
Szerokość (W)	175mm	170mm
Masa urządzenia	0.61kg	0.74kg
Klasyfikacja palności	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE